



HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Impregnált elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Teljes terméknev	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Full EOC	872790088703700
Rendelési kód	88703700
Cikkszám (12NC)	913700278226
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500881595
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900887037

HID-Basic BHL MK4 HPL/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

