



HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160


Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Volledige productnaam	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V	Full EOC	872790088703700
Ingangsfrequentie	50 Hz	Bestelcode	88703700
Ingangsfrequentie	50 Hz	Materiaalnr. (12NC)	913700278226
Bedrading		Lokale code	BHL400K307
Connectortype	Schroef	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		EAN/UPC - product/behuizing	8711500881595
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat	Numerator - Dozen per buitendoos	6
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8727900887037
Productnaam voor bestelling	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160		

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

