



HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Forkobling i impregnert elektromagnetisk koppper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-160

Fullstendig produktnavn	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
Full EOC	872790088703700
Lokal kodebeskrivelse	3584817
Bestillingskode	88703700
Materialenr. (12NC)	913700278226
Lokal bestillingskode	3584817
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500881595
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8727900887037

HID-Basic BHL MK4 for HPL/HPI

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K307-A2 230/240V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	160,0 mm	139,0 mm	76,0 mm
BC2-160					

