




Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118

Unité de contrôle électronique CSLS avec ballasts électromagnétiques imprégnés (HID 'BASIC') ou encapsulés (HID 'Heavy Duty')

Mises en garde et sécurité


- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V (par défaut) ou 240 V V	Code EOC	BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118
Fréquence linéaire	50 Hz	Code de commande	872790094039800
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code 12NC	94039800
Câblage		Code de commande local	913700281426
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	BSL50K307KT
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	1
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	8727900940398
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	6
Nom du produit de la commande	BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118		8727900940404

Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSL 50 K307-TS 230/240V 50Hz	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm
BC1-118					

