



HID - Basic BHL για HPL/HPI

BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126
Full EOC	872790094064000
Κωδικός παραγγελίας	94064000
Αρ. υλικού (12NC)	913700283226
Τοπικός κωδικός	BHL250K202
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900940640
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900940657

HID - Basic BHL για HPL/HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	126,0 mm	104,0 mm	76,0 mm
BC2-126					

