



HID-Basic BHL HPL/HPI

BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 250 K202-A2 230V 50Hz BC2-126

Pełna nazwa produktu	BHL 250 K202 230V 50Hz BC2-126
Full EOC	872790094064000
Kod zamówienia	94064000
Materiał Nr (12NC)	913700283226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900940640
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8727900940657

HID-Basic BHL HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	126,0 mm	104,0 mm	76,0 mm
BC2-126					

