



Vorschaltgeräte für HPL/HPI

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Die imprägnierte elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BHL sind für die Verwendung in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151

Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
Gesamt-Produktcode	872790094076300
Bestellcode	94076300
Material-Nr. (12NC)	913700284626
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900940763
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8727900940770

Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz	6,2 mm	65,0 mm	150,0 mm	129,0 mm	76,0 mm
BC2-151					

