



HID - Basic BHL για HPL/HPI

BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118

Μπάλαστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118
Full EOC	872790094003900
Κωδικός παραγγελίας	94003900
Αρ. υλικού (12NC)	913700285926
Τοπικός κωδικός	BHL125K202
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900940039
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900940046

HID - Basic BHL για HPL/HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 125 K202 230V 50Hz BC1-118	6,2 mm	52,0 mm	118,0 mm	94,0 mm	61,0 mm

