



OccuSwitch Classic

LRH8100/00 Sensr Surface Box


Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre pouvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.

Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRH8100/00 SENSUR SURFACE BOX
Nom de produit complet	LRH8100/00 Sensr Surface Box
Code EOC	871155951920399
Code de commande	51920399
Code 12NC	913700318903

Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559519203
Conditionnement par carton	24
Codes EAN/UPC – Boîte	8711559519210

Schéma dimensionnel



Product
LRH8100/00 SENSUR SURFACE BOX