



OccuSwitch

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci

OccuSwitch je detektor pohybu se zabudovaným vypínačem. Vypne světla v místnosti nebo v prostoru, jestliže bude prázdný, a tím ušetří až 30 % výdajů na elektřinu. Detektor OccuSwitch dokáže vypínat jakoukoliv zátěž až do 6 A a ovládat prostor od 20 do 25 m². Odpojitelný konektor napájení ze sítě umožňuje snadnou instalaci a montáž detektoru OccuSwitch do stropu. K dispozici je samostatný kabel Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci


Údaje o produktu

Product Data	
Úplný kód výrobku	871155973138499
Objednací název produktu	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST
EAN/UPC – výrobek	8711559731384
Objednací kód	73138499
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	42
Materiál č. (12NC)	913700327803
Celková hmotnost (kus)	0,200 kg

OccuSwitch

Rozměrové výkresy



LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

