



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie. Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produkt Daten	
Bestell-Produktname	LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1070/00 Sensr Mov Det St
Gesamt-Produktcode	871155973138499
Bestellcode	73138499
Material-Nr. (12NC)	913700327803

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559731384
Zähler - Pakete pro Außenkarton	42
EAN Umverpackung	8711559731391

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen

