



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte


Produkt Daten

Produkt Daten	
Gesamt-Produktcode	871155973138499
Bestell-Produktname	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST
EAN/UPC - Produkt	8711559731384
Bestellcode	73138499
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	42
Material-Nr. (12NC)	913700327803
Nettogewicht (Einzelteil)	0,200 kg

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



LRM1070/00 SENSR MOV DET ST

