



OccuSwitch

LRM1070/00 Sensr Mov Det St


OccuSwitch es ua gama de detector de movimiento con interruptor incorporado. Apaga las luces de una habitación o una zona cuando está vacía, y ahorra así hasta el 30% en electricidad. OccuSwitch (básico y avanzado) puede conmutar cualquier carga hasta 6 A y controlar un área de entre 20 y 25 m². Un conector rápido extraible en el OccuSwitch facilita su instalación y montaje en el techo. Hay disponible un cable con conector Wieland para la conexión fácil, rápida y sin complicaciones del detector a las luminarias.


Datos del producto

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
Nombre completo del producto	LRM1070/00 Sensr Mov Det St
Full EOC	871155973138499
Código de pedido	73138499
Código 12NC	913700327803

Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711559731384
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	42
Embalaje con código EAN/UPC	8711559731391

Plano de dimensiones





Datasheet, 2023, Abril 15 Datos sujetos a cambios