



OccuSwitch

LRM1070/00 Sensr Mov Det St

OccuSwitch on sisäisellä katkaisimella varustettu liiketunnistin. Se sammuttaa valot huoneesta tai alueelta automaattisesti, kun alue on tyhjä ja säästää siten jopa 30 % sähkökustannuksissa. OccuSwitch voi sytyttää/sammuttaa jopa 6 ampeerin kuormituksen ja sen katealue on noin 20–25 m². Irrotettava verkkovirtaliitin mahdollistaa OccuSwitchin helpon asennuksen ja kiinnityksen kattoon.

Tuotetiedot

Tuotetiedot			
Tilaustuotteen nimi	LRM1070/00 SENSr MOV DET ST	Paikallinen koodi	4252494
Koko tuotenimi	LRM1070/00 Sensr Mov Det St	SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Full EOC	871155973138499	EAN/UPC - tuote/kotelo	8711559731384
Paikallisen koodin kuvaus	4252494	SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	42
Tilauskoodi	73138499	EAN/UPC – laatikko	8711559731391
Tuotekoodi (12NC)	913700327803		

Mittapiirros

