



OccuSwitch

LRM1070/00 SENS MOV DET ST

Датчик движения со встроенным выключателем – до 6 А – контролирует площадь до 25 м² – базовый


Датчик движения со встроенным выключателем – до 6 А – контролирует площадь до 25 м² – базовый

Данные о продукции

Данные об изделии	
Полный код продукта	871155973138499
Название продукта для заказа	LRM1070/00 SENS MOV DET ST
EAN/UPC – продукт	8711559731384
Код заказа	913700327803
Нумератор – количество на упаковку	1

Нумератор – упаковок на внешний короб	42
Материал № (12NC)	913700327803
Вес нетто (шт.)	0,200 kg

Чертеж размеров



LRM1070/00 SENS MOV DET ST