



OccuSwitc

LRM1070/00 SENSOR MOV DET ST

OccuSwitch là một máy cảm biến chuyển động có công tắc điều khiển lắp trong. Công tắc sẽ tắt đèn trong phòng hoặc khu vực khi không có người và nhờ đó tiết kiệm tới 30% điện. OccuSwitch có thể đóng ngắt bất kỳ tải nào lên đến 6A và điều khiển chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 20 - 25 m². Mỗi nối nguồn có thể tháo rời cho phép gắn lắp OccuSwitch trên trần nhà một cách dễ dàng

Dữ liệu sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LRM1070/00 SENSOR MOV DET ST
Tên sản phẩm đầy đủ	LRM1070/00 SENSOR MOV DET ST
Mã sản phẩm đầy đủ	871155973138499
Mã đơn hàng	913700327803
Số vật liệu (12NC)	913700327803

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711559731384
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	42
EAN/UPC - Vỏ	8711559731391

Bản vẽ kích thước

