



# OccuSwitch

## LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

OccuSwitch er en bevægelsessensor med indbygget kontakt. Den slukker lyset i et lokale eller område, når stedet forlades og kan derfor give en energibesparelse på op til 30 %. OccuSwitch kan tænde/slukke enhver belastning på op til 6 A og styre et område på mellem 20 og 25 m². En aftagelig afbryder muliggør nem installation og montering af OccuSwitch i loftet.

### Produkt data

| Produktdata                  |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ordreproduktnavn             | LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR |
| Det fulde produktnavn        | LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir |
| Full EOC                     | 871155973140799                |
| Ordrekode                    | 73140799                       |
| Materialenr. (12NC)          | 913700327903                   |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1                              |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8711559731407 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 42            |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8711559731414 |

### Målskitse

