



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar
Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA
Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau
Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte


Produkt Daten

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871155973140799
Bestell-Produktname	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
EAN/UPC - Produkt	8711559731407
Bestellcode	73140799
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	42
Material-Nr. (12NC)	913700327903
Nettogewicht (Einzelteil)	0,200 kg

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR

