



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie.
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte

Produkt Daten

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Gesamt-Produktcode	871155973140799
Bestellcode	73140799
Material-Nr. (12NC)	913700327903

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559731407
Zähler – Pakete pro Außenkarton	42
EAN Umverpackung	8711559731414

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen

