



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m². Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre

Données du produit

Données du produit		Quantité par pack	1
Nom du produit de la commande	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	Code EAN – Produit/Boîte	8711559731407
Nom de produit complet	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	Conditionnement par carton	42
Code EOC	871155973140799	Codes EAN/UPC – Boîte	8711559731414
Code de commande	73140799		
Code 12NC	913700327903		

Schéma dimensionnel

