



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - - controls max 25 m² area - Advanced


Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m² area - Advanced

Données du produit

Données logistiques	
Code de produit complet	871155973140799
Désignation Produit	LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR
Code barre produit (EAN)	8711559731407
Code de commande	73140799
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	42
Code industriel (12NC)	913700327903
Poids net (pièce)	0,200 kg

Schéma dimensionnel



LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR