



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

Occuswitch - Et smart trekkOccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom ellerområde når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruketOccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m²En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taketEn separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering


Occuswitch - Et smart trekkOccuSwitch er en bevegelsesdetektor med en innebygd bryter. Den slår av lyset i et rom ellerområde når det er folketomt, og sparer dermed opptil 30 % på strømforbruketOccuSwitch kan bryte laster på opptil 6 A og kontrollere et område på mellom 20 og 25 m²En avtakbar nettspenningskontakt gjør det enkelte å montere og feste OccuSwitch i taketEn separat Wieland-kabel er tilgjengelig for enkel, rask og problemfri montering

Produktdata

Produktdata		Teller – antall per pakke	
Fullstendig produktkode	871155973140799	Teller – pakker per utvendige boks	42
Produktnavn for bestilling	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	Materialenr. (12NC)	913700327903
EAN/UPC – produkt	8711559731407	Nettovekt (stykk)	0,200 kg
Bestillingskode	73140799		
El-nummer	3309582		

OccuSwitch

Målskisse



LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

