



OccuSwitch

LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.

Dados do produto

Dados do produto		Código local	LRM 1080/00
Nome de produto da encomenda	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	Numerador — Quantidade por embalagem	1
Nome do produto completo	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	EAN/UPC - produto/caixa	8711559731407
Full EOC	871155973140799	Numerador SAP — Embalagens por exterior	42
Descrição do código local	SENSOR LRM1080/00SENSRMOVDETSTIR	EAN/UPC - caixa	8711559731414
Código de encomenda	913700327903		
Nº do material (12NC)	913700327903		

Desenho dimensional

