



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador integrado. Este equipamento apaga as luzes numa sala ou área quando esta fica desocupada, permitindo uma redução de 30% no consumo de electricidade. O OccuSwitch pode comutar qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25 m². Um conector de cablagem amovível permite facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no tecto. Está disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais fácil, mais rápida e isenta de problemas.


O OccuSwitch é um detector de movimento com um comutador integrado. Este equipamento apaga as luzes numa sala ou área quando esta fica desocupada, permitindo uma redução de 30% no consumo de electricidade. O OccuSwitch pode comutar qualquer carga até 6 A e controlar uma área entre 20 e 25 m². Um conector de cablagem amovível permite facilitar a instalação e montagem do OccuSwitch no tecto. Está disponível um cabo Wieland para uma instalação ainda mais fácil, mais rápida e isenta de problemas.

Dados do produto

Dados do produto		Numerador – Embalagens por caixa exterior	
Código do produto completo	871155973140799	N.º material (12NC)	913700327903
Nome de produto da encomenda	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	Peso líquido (Peça)	0,200 kg
EAN/UPC – Produto	8711559731407		
Código de encomenda	73140799		
Numerador – Quantidade por embalagem	1		

OccuSwitch

Desenho dimensional



LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

