



# OccuSwitch

## LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR

Датчик движения со встроенным выключателем – до 6 А – контролирует площадь до 25 м<sup>2</sup> – усовершенствованный


Датчик движения со встроенным выключателем – до 6 А – контролирует площадь до 25 м<sup>2</sup> – усовершенствованный

### Данные о продукции

Данные об изделии	
Полный код продукта	871155973140799
Название продукта для заказа	LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR
EAN/UPC – продукт	8711559731407
Код заказа	913700327903
Нумератор – количество на упаковку	1

Нумератор – упаковок на внешний короб	42
Материал № (12NC)	913700327903
Вес нетто (шт.)	0,200 kg

### Чертеж размеров



LRM1080/00 SENSr MOV DET ST IR