



OccuSwitch

LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8 m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare, snabbare och smidigare installation

Produktdata

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Fullständigt produktnamn	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Full EOC	871155973140799
Beskrivning av lokal kod	1316831
Beställningsnummer	73140799
Materialnummer (12NC)	913700327903

Lokal kod	1316831
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559731407
Räknare – antal förpackningar per kartong	42
EAN/UPC – Hölje	8711559731414

Måttskiss

