



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

OccuSwitch on sisäisellä katkaisimella varustettu liiketunnistin. Se sammuttaa valot huoneesta tai alueelta automaattisesti, kun alue on tyhjä ja säästää siten jopa 30 % sähkökustannuksissa. OccuSwitch voi sytyttää/sammuttaa jopa 6 ampeerin kuormituksen ja sen katealue on noin 20–25 m². Irrotettava verkkovirtaliitin mahdollistaa OccuSwitchin helpon asennuksen ja kiinnityksen kattoon.

Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX
Koko tuotenimi	LRH1070/00 Sensr Surface Box
Full EOC	871155973143899
Paikallisen koodin kuvaus	4252497
Tilauuskoodi	73143899
Tuotekoodi (12NC)	913700328003

Paikallinen koodi	4252497
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559731438
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	42
EAN/UPC – laatikko	8711559731421

Mittapiirros

