



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

OccuSwitch este un detector de mișcare cu întrerupător integrat. Acesta stinge luminile dintr-o cameră sau dintr-o zonă neocupată, astfel reducând cu până la 30% consumul de energie electrică. OccuSwitch poate comuta orice sarcină de maximum 6 A și poate controla o zonă având între 20 și 25 m². Un conector detașabil pentru alimentare permite instalarea ușoară și montarea OccuSwitch în tavan. Este disponibil un cablu Wieland separat pentru o instalare ușoară, rapidă și lipsită de probleme

Catalog de date

Date despre produs	
Nume comandă produs	LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX
Numele complet al produsului	LRH1070/00 Sensr Surface Box
Full EOC	871155973143899
Cod de comandă	73143899
Număr material (12NC)	913700328003

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711559731438
Numărător SAP – Pachete per exterior	42
EAN/UPC – Cutie	8711559731421

Cote

