



OccuSwitch

LRH1070/00 Sensr Surface Box

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8 m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare, snabbare och smidigare installation.

OccuSwitch är en närvarodetektor med inbyggd omkopplare. Den släcker ljuset i ett rum om det inte är någon där och sparar därmed upp till 30% energi. OccuSwitch kan koppla om vilken belastning som helst upp till 6 A och styra ett område på 6 x 8 m. Tack vare den löstagbara nätanslutningen blir installation och takmontering av OccuSwitch enkel. En separat Wieland-kabel är tillgänglig för ännu enklare, snabbare och smidigare installation.


Produktdata

Produktdata	
Fullständig produktkod	871155973143899
Beställningsproduktnamn	LRH1070/00 SENSr SURFACE BOX
EAN/UPC – Produkt	8711559731438
Beställningsnummer	73143899
E-nummer	1316832

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	42
Materialnummer (12NC)	913700328003
Nettovikt (stycke)	0,100 kg

OccuSwitch

Måttskiss



LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

