



OccuSwitc

LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX

OccuSwitch là một máy cảm biến chuyển động có công tắc điều khiển lắp trong. Công tắc sẽ tắt đèn trong phòng hoặc khu vực khi không có người và nhờ đó tiết kiệm tới 30% điện. OccuSwitch có thể đóng ngắt bất kỳ tải nào lên đến 6A và điều khiển chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 20 – 25 m². Mỗi nối nguồn có thể tháo rời cho phép gắn lắp OccuSwitch trên trần nhà một cách dễ dàng

Dữ liệu sản phẩm

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX
Tên sản phẩm đầy đủ	LRH1070/00 SENSUR SURFACE BOX
Mã sản phẩm đầy đủ	871155973143899
Mã đơn hàng	913700328003
Số vật liệu (12NC)	913700328003

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711559731438
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	42
EAN/UPC - Vỏ	8711559731421

Bản vẽ kích thước

