



OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

LRM2070/10 Basic

Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation


Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation

Produkt Daten

Produkt Daten		Anzahl pro Umverpackung	
Gesamt-Produktcode	871155973230599		42
Bestell-Produktname	LRM2070/30 BASIC	Material-Nr. (12NC)	913700332904
EAN/UPC - Produkt	8711559732305	Nettogewicht (Einzelteil)	0,125 kg
Bestellcode	73230599		
Anzahl pro Verpackung	1		

OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

Abmessungsskizzen



LRM2070 BASIC

