



OccuSwitch DALI

LRM2070/30 BASIC

OccuSwitch DALI combina sensor e controlador para dimerizar as luzes de uma sala ou área conforme a ocupação e a incidência de luz natural, com opções de substituição local, operação paralela e conexão de rede com Sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS). Pode controlar até 15 luminárias DALI e é fácil de instalar. Requer o mínimo de comissionamento (ou nenhum). Conta ainda com sensores extensores (LRM8118) e interface(s) de botão (LCU2070) opcionais.


OccuSwitch DALI combina sensor e controlador para dimerizar as luzes de uma sala ou área conforme a ocupação e a incidência de luz natural, com opções de substituição local, operação paralela e conexão de rede com Sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS). Pode controlar até 15 luminárias DALI e é fácil de instalar. Requer o mínimo de comissionamento (ou nenhum). Conta ainda com sensores extensores (LRM8118) e interface(s) de botão (LCU2070) opcionais.

Dados do produto

Dados do produto		Numerador SAP – Quantidade por embalagem	
Código do produto completo	871155973230599	Numerador SAP – Embalagens por exterior	42
Nome de produto da encomenda	LRM2070/30 BASIC	Nº do material (12NC)	913700332904
EAN/UPC – Produto	8711559732305	Peso líquido SAP (peça)	0,125 kg
Código de encomenda	913700332904		
Código de encomenda local	LRM 2070/10 BAS		

OccuSwitch DALI

Desenho dimensional



LRM2070 BASIC

