



# OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

## LRM2080/10 Advanced

Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation


Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation

### Produkt Daten

Produkt Daten		Anzahl pro Umverpackung	
Gesamt-Produktcode	871155973234399		42
Bestell-Produktname	LRM2080/30 ADVANCED	Material-Nr. (12NC)	913700333004
EAN/UPC - Produkt	8711559732343	Nettogewicht (Einzelteil)	0,125 kg
Bestellcode	73234399		
Anzahl pro Verpackung	1		

## OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

### Abmessungsskizzen



LRM2080 ADVANCED

