



# OccuSwitch DALI

## LRM2090/20 BMS

Kombinované čidlo a ovladač pro řízení na základě přítomnosti osob, denního světla a místního ovládání. Dokáže ovládat až 15 svítidel DALI. Snadná instalace, vyžaduje pouze omezené uvedení do provozu, pokud je vůbec jaké vyžadováno. S volitelným(i) čidlem (čidly) rozšíření (LRM8118) a tlačítkovým(i) rozhraním(i) (LCU2070). K dispozici jsou samostatné kabely Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci.


Kombinované čidlo a ovladač pro řízení na základě přítomnosti osob, denního světla a místního ovládání. Dokáže ovládat až 15 svítidel DALI. Snadná instalace, vyžaduje pouze omezené uvedení do provozu, pokud je vůbec jaké vyžadováno. S volitelným(i) čidlem (čidly) rozšíření (LRM8118) a tlačítkovým(i) rozhraním(i) (LCU2070). K dispozici jsou samostatné kabely Wieland pro snadnou, rychlou a bezproblémovou instalaci.

### Údaje o produktu

Product Data		Číslování – balení v krabici	
Úplný kód výrobku	871155973236799		42
Objednací název produktu	LRM2090/40 BMS	Materiál č. (12NC)	913700333103
EAN/UPC – výrobek	8711559732367	Celková hmotnost (kus)	0,125 kg
Objednací kód	73236799		
Číslování – počet v balení	1		

## OccuSwitch DALI

### Rozměrové výkresy



LRM2090 BMS

