



OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

LRM2090/20 BMS

Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation


Multisensor für DeckeneinbauTageslicht- und Anwesenheitsabhängige RegelungRegelt bis zu 15 DALI-VorschaltgeräteEinfach zu installieren, erfordert kaum Aufwand bei der InbetriebnahmeSeparate Wieland-Kabel erhältlich für einfache und schnelle Installation

Produkt Daten

Produktinformationen		Anzahl pro Umverpackung	
Gesamt-Produktcode	871155973236799		42
Bestell-Produktname	LRM2090/40 BMS	Material-Nr. (12NC)	913700333103
EAN/UPC - Produkt	8711559732367	Nettogewicht (Einzelteil)	0,125 kg
Bestellcode	73236799		
Anzahl pro Verpackung	1		

OccuSwitch DALI - Intelligente Multisensoren

Abmessungsskizzen



LRM2090 BMS

