



OccuSwitch DALI

LCC2080/00 Cable Adv + BMS

Kombinerad sensor och styrenhet för rörelse-, dagsljus- och lokal styrning Kan styra upp till 15 DALI-armaturer Enkel installation, ingen/minimal inkörning Tillval: kompletterande sensor(er) (LRM8118) och tryckknappsdesign (LCU2070) Separata Wieland-kablar är tillgängliga för ännu enklare, snabbare och smidigare installation

Kombinerad sensor och styrenhet för rörelse-, dagsljus- och lokal styrning Kan styra upp till 15 DALI-armaturer Enkel installation, ingen/minimal inkörning Tillval: kompletterande sensor(er) (LRM8118) och tryckknappsdesign (LCU2070) Separata Wieland-kablar är tillgängliga för ännu enklare, snabbare och smidigare installation

Produktdata

Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	
Fullständig produktkod	871155973250399		18
Beställningsproduktnamn	LCC2080/00 CABLE ADV + BMS	Materialnummer (12NC)	913700333803
EAN/UPC - Produkt	8711559732503	Nettovikt (stycke)	0,100 kg
Beställningsnummer	73250399		
Räknare - Antal per förpackning	1		