



# DynaDimmer

## KIT7210/00 Programming Kit

Armatuurgebonden, opzichzelfstaand regelsysteem voor 1-10 V elektronische driver. Het ontwerp van de Dynadimmer is geoptimaliseerd voor montage in een armatuur of VSA-unit. Ontworpen om geregeld te worden via externe schemerschakelaars zoals lichtsensoren of door een schakelkast geregelde schakelaars. Een 5-staps dimschema kan worden aangemaakt in gemakkelijk te gebruiken software. Het dimschema wordt gedownload in Dynadimmer via een programmeerapparaat of USB-PC-kabel. De Philips Dynadimmer is ontworpen en vrijgegeven om samen te werken met Philips 1-10 V-VSA's en is compatibel met dimbare drivers met een standaard 1-10 V-interface.

### Product gegevens

| Productgegevens             |                            |                                  |               |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Productnaam voor bestelling | KIT7210/00 PROGRAMMING KIT | Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| Volledige productnaam       | KIT7210/00 Programming Kit | EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500998095 |
| Full EOC                    | 872790085717700            | Numerator - Dozen per buitendoos | 1             |
| Bestelcode                  | 85717700                   | EAN/UPC - Case                   | 8727900857177 |
| Materiaalnr. (12NC)         | 913700334703               |                                  |               |
| Lokale code                 | KIT7210/00PROG             |                                  |               |