



# OccuSwitch

## LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м<sup>2</sup>. Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолке. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

### Данные о продукции

| Данные об изделии            |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Название продукта для заказа | LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH |
| Полное название продукта     | LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH |
| Полный код продукта          | 871829113733700                 |
| Код заказа                   | 913700344670                    |
| Материал № (12NC)            | 913700344670                    |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Нумератор — количество на упаковку    | 1             |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291137337 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 42            |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291137344 |

### Чертеж размеров

