



OccuSwitch 移動偵測器

LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH

OccuSwitch 是具備內建開關的移動偵測器，可在房間或區域無人時關閉燈光，省下多達 30% 的電力。OccuSwitch 可切換最高 6A 的任何負載，並控制 20 到 25 m 間的範圍。可拆卸的主電源連接器，可輕鬆進行裝設，並將 OccuSwitch 安裝於天花板上。提供獨立的 Wieland 電線，更加簡便省力地快速安裝。

产品数据

產品資料	
下訂產品名稱	LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH
完整產品名稱	LRM1075/00 SENSOR MOV DET ST CH
完整產品代碼	871829113733700
訂單代碼	913700344670
材質 Nr. (12NC)	913700344670

分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291137337
分子 - 每一外盒包裝	42
EAN/UPC - 箱	8718291137344

二维绘图

