



OccuSwitch

LRM1085/00 SENSOR MOV DET ST IR CH

OccuSwitch – это датчик движения со встроенным выключателем. Он позволяет выключать освещение в пустом помещении, и экономить до 30% на электроэнергии. OccuSwitch может переключать любую нагрузку до 6 А и контролировать помещения площадью от 20 до 25 м². Съемный сетевой разъем обеспечивает простоту установки и монтажа OccuSwitch на потолок. Для упрощения, ускорения и правильной установки доступен отдельный кабель Wieland

Данные о продукции

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LRM1085/00 SENSOR MOV DET ST IR CH
Полное название продукта	LRM1085/00 SENSOR MOV DET ST IR CH
Полный код продукта	871829113928700
Код заказа	913700344770
Материал № (12NC)	913700344770

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291139287
Нумератор — упаковок на внешний короб	42
EAN/UPC — короб	8718291139294

Чертеж размеров

