




ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense


Systém MicroLuxSense je připojen k řídicímu vstupu 1-10 V DC předřadníku typu HFR. MicroLuxSense tlumí světlo téměř na minimální úroveň předřadníku. Systém MicroLuxSense je kalibrován pro použití ve standardní situaci v kanceláři s nainstalovanou intenzitou 600 lux a požadovanou intenzitou 500 lux

Údaje o produktu

Označení a balení	
Objednací název produktu	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Celý název výrobku	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Full EOC	871829115238500
Objednací kód	15238500
Číslo materiálu (12NC)	913700346403

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291152385
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291152392



Rozměrové výkresy



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

Rozměrové výkresy



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

