




ActiLume MicroLuxSense

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense


Sterownik MicroLuxSense jest podłączany do wejść stateczników HFR sterowanych prądem stałym w zakresie 1-10 V. Sterownik MicroLuxSense potrafi przyciemniać światło blisko minimalnego poziomu obsługiwanego przez statecznik. Sterownik MicroLuxSense jest skalibrowany do użytku w standardowych warunkach biurowych przewidujących moc zainstalowaną 600 luksów i moc wymaganą 500 luksów

Dane produktu

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Pełna nazwa produktu	LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense
Full EOC	871829115238500
Kod zamówienia	15238500
Materiał Nr (12NC)	913700346403

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291152385
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718291152392



Rysunki techniczne



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

Rysunki techniczne



Product

LRL1222/10 ActiLume MicroLuxSense

