



# MultiOne Configurador

## LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI


Los fabricantes de hoy pueden ofrecer soluciones de iluminación perfectamente adaptadas que son inteligentes y, por lo tanto, también se pueden adaptar a las necesidades del mañana. Los nuevos reductores configurables de Philips con funciones de control integradas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar el ahorro de energía y minimizar el impacto ambiental. El configurador de luces de Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las diferentes funciones en cada controlador programable de Philips. Crear la combinación perfecta para la aplicación nunca ha sido tan fácil.

### Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Información del producto	
Voltaje de entrada	5 V	Nombre del producto del pedido	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
<b>Cableado</b>		Nombre del producto completo	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Terminales de entrada de tipo de conector	Mini USB (hembra)	Full EOC	871829120946100
Terminales de salida de tipo de conector	WAGO 250 (2 conexiones en paralelo)	Código del pedido	913700346703
Sección del conductor de salida (máx.)	1,5 mm <sup>2</sup>	N.º de material (12NC)	913700346703
Sección del conductor de salida (mín.)	0,2 mm <sup>2</sup>	Numerador SAP: cantidad por paquete	1
<b>Temperatura</b>		EAN/UPC: producto/caja	8718291209461
Rango de temperatura ambiente	-0 °C a 50 °C	Numerador: paquetes por caja externa	1
T° vida útil del estuche (nominal)	65 °C	EAN/UPC - Caja	8718291209478
T° estuche máxima (máx.)	65 °C		
<b>Aprobación y aplicación</b>			
Marcas de aprobación	Marcado CE		

# MultiOne Configurador

## Plano de dimensiones



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

