



MultiOne Configurator

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI



Datos del producto

Información general	
Diseño	MultiOne interface USB2DALI
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	5 V
Cableado	
Terminales de entrada de tipo de conector	Mini USB (hembra)
Terminales de salida de tipo de conector	WAGO 250 (2 conexiones en paralelo)
Corte transversal de cable de salida (máx.)	1,5 mm ²
Corte transversal de cable de salida (mín.)	0,2 mm ²
Longitud de tira de cable	8.0-8.5 mm
Temperatura	
T ambiente (máx.)	50 °C
T ambiente (mín.)	0 °C
Vida útil con temperatura (nom.)	65 °C
Temperatura máxima (máx.)	65 °C
Controles y regulación	
Corriente de origen (DALI) (máx.)	225 mA

Corriente de disipación (DALI) (máx.)	250 mA
Aprobación y aplicación	
Certificados disponibles	Marca CE
Estándar regulación DALI	IEC 62386
EMI 150 kHz... 1 GHz	CISPR 22
Aislamiento de salida	Double or reinforced insulated
Datos de producto	
Código de producto completo	871829120946100
Nombre de producto del pedido	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
EAN/UPC - Producto	8718291209461
Código de pedido	20946100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	913700346703
Peso neto (pieza)	0,110 kg



MultiOne Configurator

Plano de dimensiones



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

