



MultiOne Configurator

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI



Dane produktu

Informacje podstawowe	
Konstrukcja	MultiOne interface USB2DALI
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	5 V
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Mini USB (żeńska)
Typ złącza zaciski wyjściowe	WAGO 250 (2 równoległe połączenia)
Przekrój przewodu wyjściowego (Max)	1,5 mm ²
Przekrój przewodu wyjściowego (Min)	0,2 mm ²
Długość przewodu	8,0-8,5 mm
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	0 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	65 °C
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Prąd wyptywający (DALI) (Max)	225 mA



Prąd wpływający (DALI) (Max)	250 mA
Certyfikaty i zastosowania	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE
Standard DALI	IEC 62386
EMI 150 kHz ... 1 GHz	CISPR 22
Izolacja wyjścia	Double or reinforced insulated
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829120946100
Nazwa produktu na zamówieniu	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
EAN/UPC - Produkt	8718291209461
Kod zamówienia	20946100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	913700346703
Waga netto (szt.)	0,110 kg

MultiOne Configurator

Rysunki techniczne



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

