



# Configurador MultiOne

## MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Atualmente, os fabricantes podem oferecer soluções de iluminação personalizadas ideais e inteligentes que, deste modo, podem ser adaptadas às necessidades futuras. As novas unidades de controlo configuráveis da Philips com funções de controlo incorporadas permitem a programação do comportamento da luminária, de modo a maximizar a poupança de energia e a minimizar o impacto ambiental. O sistema de configuração de luz da Philips é um sistema intuitivo e individual que permite aos utilizadores configurarem todas as diferentes funções em cada driver programável da Philips. Nunca foi tão fácil criar a combinação perfeita para a aplicação.


### Dados do produto

| Funcionamento e características elétricas  |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tensão de entrada                          | 5 V                               |
| Cablagem                                   |                                   |
| Tipo de conector dos terminais de entrada  | Mini USB (fêmea)                  |
| Tipo de conector dos terminais de saída    | WAGO 250 (2 ligações em paralelo) |
| Secção transversal de cabo de saída (Máx.) | 1,5 mm <sup>2</sup>               |
| Secção transversal de cabo de saída (Mín.) | 0,2 mm <sup>2</sup>               |
| Temperatura                                |                                   |
| Amplo intervalo de temperatura ambiente    | 0 °C a 50 °C                      |
| Vida útil da caixa T (Nom.)                | 65 °C                             |
| T-máxima na caixa (Máx.)                   | 65 °C                             |
| Aprovação e aplicação                      |                                   |
| Marcas de aprovação                        | Marca CE                          |

| Dados do produto                          |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI |
| Nome do produto completo                  | MULTIONE INTERFACE USB2 DALI           |
| Código do produto completo                | 871829120946100                        |
| Código de encomenda                       | 20946100                               |
| N.º material (I2NC)                       | 913700346703                           |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                      |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718291209461                          |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                                      |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718291209478                          |

# Configurador MultiOne

## Desenho dimensional



| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

| Product                                | C1    | A1       | A4     | B1    |
|----------------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI | 32 mm | 170,0 mm | 128 mm | 46 mm |

