



MultiOne Configurator

MULTIONE INTERFACE USB2 DALI

Современные производители могут предложить идеально спроектированные интеллектуальные световые решения, которые могут адаптироваться под будущие потребности. Новые настраиваемые ПРА Philipsco встроенными функциями управления позволяют запрограммировать поведение светильника для достижения максимального энергосбережения и сведения к минимуму воздействия на окружающую среду. Конфигуратор освещения Philips — это единая интуитивно понятная система, позволяющая пользователям настроить все функции любого программируемого драйвера Philips. Идеальное соответствие области применения еще никогда не было таким простым.

Данные о продукции



Общая информация	
Проект	MultiOne interface USB2DALI
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	5 V
Проводка	
Клеммы входа, тип разъема	Mini USB (female)
Тип разъема выходных клемм	WAGO 250 (2 connections in parallel)
Поперечное сечение выходного провода (макс.)	1,5 mm ²
Поперечное сечение выходного провода (мин.)	0,2 mm ²
Длина снятия изоляции провода	8,0-8,5 mm
Температура	
Т окружающей среды (макс.)	50 °C
Температура окружающей среды (мин.)	0 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	65 °C

Температура корпуса максимальная (макс.)	65 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Ток источника (DALI) (макс.)	225 mA
Ток поглощения (DALI) (макс.)	250 mA
Соответствие требованиям и область применения	
Знаки утверждения	CE marking
DALI стандарт	IEC 62386
ЭМП: 150 кГц ... 1 ГГц	CISPR 22
Изоляция выхода	Double or reinforced insulated
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829120946100
Название продукта для заказа	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
EAN/UPC — продукт	8718291209461
Код заказа	913700346703
Нумератор — количество на упаковку	1



MultiOne Configurator

Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	913700346703
Вес нетто (шт.)	0,110 kg

Чертеж размеров



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
MULTIONE INTERFACE USB2 DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

