



OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

LRM1000/00 OS Mov Det

Anwesenheitssensor, basierend auf der Passiv-Infrarot (PIR) Technologie.
Tageslichtabhängiges Schalten; über DIP-Schalter aktivierbar. Integriertes Schaltrelais für eine Last bis zu 1380 VA. Gehäuse aus Polycarbonat (Weiß, RAL 9010) für Deckeneinbau. Elektrischer Anschluss über Schraubkontakte


Produkt Daten

Produktdaten	
Bestell-Produktname	LRM1000/00 OS MOV DET
Gesamtbezeichnung des Produkts	LRM1000/00 OS Mov Det
Gesamt-Produktcode	871829122557700
Bestellcode	22557700
Material-Nr. (12NC)	913700350003

Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291225577
Zähler - Pakete pro Außenkarton	72
EAN Umverpackung	8718291225584

OccuSwitch - Intelligente Anwesenheitssensoren

Abmessungsskizzen



Product

LRM1000/00 OS MOV DET

