



# OccuSwitch

## LRM1000/00 OS MOV DET


Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement avec interrupteur intégré. Il permet d'éteindre les lumières dans une pièce ou un espace laissé vide et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter toute charge de plus de 6 A et contrôler une zone comprise entre 20 et 25 m<sup>2</sup>. Un connecteur réseau amovible permet d'installer et de monter l'OccuSwitch au plafond très facilement

### Données du produit

Données du produit	
Nom du produit de la commande	LRM1000/00 OS MOV DET
Nom de produit complet	LRM1000/00 OS MOV DET
Full EOC	871829122557700
Code de commande	913700350003
Code 12NC	913700350003

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718291225577
Conditionnement par carton	72
EAN/UPC - Boîte	8718291225584

### Schéma dimensionnel



Product
LRM1000/00 OS MOV DET