



# OccuSwitch

## LRM1000/00 OS MOV DET


O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla uma área de 20 a 25m<sup>2</sup>. Um conector de rede facilita a instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.

### Dados do produto

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LRM1000/00 OS MOV DET
Nome do produto completo	LRM1000/00 OS MOV DET
Full EOC	871829122557700
Descrição do código local	SENSOR LRM1000/00OSMOVDET
Código de encomenda	913700350003
Nº do material (12NC)	913700350003

Código local	LRM1000
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291225577
Numerador SAP — Embalagens por exterior	72
EAN/UPC - caixa	8718291225584

### Desenho dimensional



Product
LRM1000/00 OS MOV DET